

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7s
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	950 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	126,67 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	7,5 W
Lampun virta (nim.)	70 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	104 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Muut

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E

CorePro LEDlinear MV


Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	465219
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Koko tuotenimi	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Full EOC	871869671394500
Paikallisen koodin kuvaus	4720361



Tilauskoodi	929001339002
Tuotekoodi (12NC)	929001339002
Paikallinen koodi	4720361
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696713945
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696713952

Mittapiirros




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Valonjakotiedot





Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear MV

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

