



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7S [R7s]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 000 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	133,33 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7,5 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	104 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Jiné


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

CorePro LEDlinear MV

Registrační číslo databáze EPREL	465220
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Celý název výrobku	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Full EOC	871869671396900


Objednací kód	71396900
Číslo materiálu (12NC)	929001339102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696713969
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696713976

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Fotometrické údaje



Spotlight Dimensions 14 Photo Lighting 1.1 Page 107




Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840


CorePro LEDlinear MV

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

