



CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

CorePro LED spot 2.6–20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie sind kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit MR16- oder GU5.3-Fassungen und lassen sich als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen-Spots einsetzen. CorePro LEDspots bieten erhebliche Energieeinsparungen und verringern die Wartungskosten deutlich.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	GU4 [GU4]	Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Lichtstrom	190 lm
Schaltzyklus	50'000	Lichtstärke (Nom)	400 cd
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	63.33 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		

CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	190 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	~ Hz
Eingangsfrequenz	~ Hz
Energieverbrauch	2.6 W
Lampenstrom (Nom)	350 mA
Äquivalente Leistung	20 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.66
Spannung (Nom)	12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	79 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR11 [1,375 Zoll/35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Gesamt-Produktcode	871869670868200
Bestellcode	70868200
Material-Nr. (12NC)	929001339202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696708682
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696708699

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35 mm	37.5 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D


CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

