



PAR38 à DEL

17PAR38/EC/F25/927/DIM/120V 6/1

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	40000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	17-120W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	927
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	1150 lm
Intensité lumineuse (nom.)	5800 cd
Désignation de couleur	Warm White (WW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	67,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	95
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17 W
Courant de la lampe (nom.)	170 mA
Équivalent de puissance	120 W

Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes

Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star


PAR38 à DEL

Données de produit

Nom du produit de la commande	17PAR38/EXPERTCOLOR/ F25/927/DIM/120V
EAN/CUP – Produit	046677470838
Code de commande	470831
Numérateur – Quantité par emballage	1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929001339504
Copy Net Weight (Piece)	0,425 kg


Schéma dimensionnel




17PAR38/EXPERTCOLOR/F25/927/DIM/120V

Product	D	C
17PAR38/EXPERTCOLOR/F25/927/DIM/120V	120,7 mm	134,6 mm


Données photométriques



PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D




PAR38 120V 17-120W 1150lm 25D E26 D



PAR38_17W_1150lm 25D 2700K_E26

PAR38 à DEL

Durée de vie



ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

