

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor 可定制光谱，具有高 CRI 并配备大范围调光功能，可为酒店场所、家庭和餐厅提供出色的照明，营造温馨、舒适的氛围。该产品能为您带来卓越的照明体验。此外，其不带装饰的创新型透镜设计带来了简约的外观，使其适合几乎所有室内装修风格。除该产品外，您还可以选择 ExpertColor 系列中的所有产品，包括 LEDspot MV 和 LEDspot Par 灯。

产品数据

一般信息	
底座	GU5.3 [GU5.3]
标称使用寿命	40,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	927
光束角度 (标称)	60 °
光通量	450 lm
发光强度 (标称)	410 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	62.50 lm/W
颜色一致性	<3
显色指数 (CRI)	97
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %


操作和电气	
线频率	- Hz
输入频率	- Hz
功耗	7.2 W
灯具电流 (标称)	800 mA
瓦数相当	50 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	1 s
功率系数 (小数)	0.7
电压 (标称)	12 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	92 °C
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外形	MR16 [2 英寸/50 毫米]

MASTER LEDspot ExpertColor LV

审批和申请	
适用于重点照明	是
能耗 kWh/1000 h	- kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D
完整的产品名称	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D
完整产品代码	871869671950300



订购代码	929001341408
材料编号 (12NC)	929001341408
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696719503
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696719510

二维绘图




Product	D	C
MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D	50.5 mm	46 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D



Accent Lighting Spots - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D



Light Distribution Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

寿命



Life Expectancy Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D

