



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter, private hjem og restauranter. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	40000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	6.5-35W
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	60 °
Lysstrøm (nom.)	440 lm
Lysstyrke (nom.)	440 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67,69 lm/W
Farveensartethed	<3


Farvegengivelsesindeks (nom.)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	440 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869675753600

Ordreprodukt navn	MASTER LED ExpertColor LED
EAN/UPC – produkt	ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
Ordrekode	8718696757536
Tæller – antal pr. pakke	75753600
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	10
Nettovægt (stykke)	929001341502
	0,034 kg


Målskitse




MASTER LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

Fotometriske data



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D





Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Levetid



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

