



MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Farbkonsistenz	<3
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	97
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h	Restlichtstrom am Ende der	70 %
Schaltzyklus	50000X	Nennlebensdauer (Nom)	
Technischer Typ	6.5-35W	Lichtstrom im 90° Winkel	440 lm
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	930 [CCT von 3000 K]	Eingangsfrequenz	- Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	60 °	Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lichtstrom (Nom)	440 lm	Lampenstrom (Nom)	800 mA
Lichtstärke (Nom)	440 cd	Äquivalente Leistung	35 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	67.69 lm/W	Leistungsfaktor (Nom)	0.7

MASTER LEDspot MR16 ExpertColor


Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	90 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

Abmessungsskizzen



MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D


Photometrische Daten



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869675753600
Bestell-Produktname	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC - Produkt	8718696757536
Bestellcode	75753600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001341502
Nettogewicht (Einzelteil)	0.034 kg

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50.5 mm	46 mm





Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Photometrische Daten

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Lebensdauer



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

