



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un ambiente cálido y confortable para establecimientos de hostelería, hogares y restaurantes. Este ambiente se crea con iluminación superior con un espectro personalizado, alto IRC y función de regulación profunda. ¿El resultado? Una hermosa experiencia de iluminación. Además, el diseño innovador de la lente, sin embellecedor, se adapta a casi cualquier decoración interior con su aspecto limpio y elegante. También permite aprovechar al máximo la familia ExpertColor completa, que incluye, además, lámparas LEDspot MV y LEDspot Par.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	GU5.3 [GU5.3]	Consistencia del color	<3
Conforme con EU RoHS	Sí	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	97
Vida útil nominal (nom.)	40000 h	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de conmutación	50000X	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	440 lm
Tipo técnico	6.5-35W		
Datos técnicos de la luz			
Código de color	930 [CCT de 3000 K]	Frecuencia de entrada	- Hz
Ángulo de haz (nom.)	60 °	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Flujo lumínico (nom.)	440 lm	Corriente de lámpara (nom.)	800 mA
Intensidad luminosa (nom.)	440 cd	Equivalente de potencia	35 W
Designación de color	Blanco (WH)	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	67,69 lm/W	Factor de potencia (nom.)	0,7


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869675753600
Nombre de producto del pedido	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC - Producto	8718696757536
Código de pedido	75753600
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001341502
Peso neto (pieza)	0,034 kg


Plano de dimensiones




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

Datos fotométricos



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D





Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Datos fotométricos

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Vida útil



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

