



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot MV ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän ilmapiirin hotelleihin, kotiin ja ravintoloihin laadukkaalla valaistuksella, jossa on räätälöity valospektri, korkea CRI-arvo ja voimakas himmennystoiminto. Tuloksena saadaan upea valaistuskokemus. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii myös lähes mihin tahansa sisustukseen selkeän ja siistiin ulkonäkönsä ansiosta. Voit lisäksi hyötyä koko ExpertColor-perheestä, joka sisältää myös LEDspot LV- ja LEDspot Par-lamput.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	40000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	6.5-35W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	60 °
Valovirta (nim.)	440 lm
Valovoima (nim.)	440 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67,69 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3


Värintoistoindeksi (nim.)	97
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	440 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lampun virta (nim.)	800 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	90 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869675753600

Tilaustuotteen nimi	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC – tuote	8718696757536
Tilauskoodi	75753600
Sähkönumero	4720972
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001341502
Nettopaino (kappale)	0,034 kg


Mittapiirros




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

Valonjakotiedot



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D





Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Valonjakotiedot

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Käyttöikä



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

