



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter, private hjem og restauranter. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]
Nominal levetid (nom.)	40000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	6.5-35W
Lysteknisk	
Farvekode	940 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	60 °
Lysstrøm (nom.)	440 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	440 lm
Lysstyrke (nom.)	440 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Nominal spredningsvinkel	60 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67,69 lm/W


Farveensartethed	<3
Farvegivelsesindeks (nom.)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	440 lm
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektivbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	87186967575000

Ordreproduktnavn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D
EAN/UPC – produkt	8718696757550
Ordrekode	75755000
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001341602
Nettovægt (stykke)	0,034 kg


Målskitse




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	50,5 mm	46 mm

Fotometriske data




Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 940 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 940 60D


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data




Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 940 60D

Levetid



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

