



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid (nom.)	40000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	6.5-35W

Teknisk belysning	
Fargekode	940 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	60 °
Lysstrøm (nom.)	440 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	440 lm
Lysintensitet (nom.)	440 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	60 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67,69 lm/W

Fargesamsvar	<3
Fargegjengivelse (nom)	97
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	440 lm

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
lyskildestrom (nom.)	800 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spenning (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869675755000

Produktnavn for bestilling	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D
EAN/UPC – produkt	8718696757550
Bestillingskode	75755000
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materiolenr. (12NC)	929001341602
Nettovekt (stykk)	0,034 kg


Målskisse




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	50,5 mm	46 mm

Fotometriske data




Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 940 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 940 60D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriske data




Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 940 60D

Levetid



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

