



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]		2700 K
Durée de vie nominale	40'000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	63.00 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Cohérence des couleurs	<3
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	97
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	410 lm
Code couleur	927	Fonctionnement et électricité	
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Fréquence linéaire	- Hz
Flux lumineux	410 lm	Fréquence d'entrée	- Hz
Intensité lumineuse (nom.)	4'600 cd	Consommation électrique	6.5 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	800 mA

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	90 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
-------------------	-----------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
-------------------------------------	-----

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D
Nom de produit complet	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D
Code EOC	871869673871900
Code de commande	73871900
Code 12NC	929001341702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696738719
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696738726

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	51 mm	46 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

