



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Durée de vie nominale	40.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	66,15 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<3
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	97
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	430 lm
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Fonctionnement et électricité	
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Fréquence linéaire	- Hz
Flux lumineux	430 lm	Fréquence d'entrée	- Hz
Intensité lumineuse (nom.)	5.000 cd	Consommation électrique	6,5 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Courant lampe (nom.)	800 mA
		Puissance équivalente	35 W

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	90 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh



EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D
Nom de produit complet	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D
Code EOC	871869673873300
Code de commande	73873300
Code 12NC	929001341802
Code de commande local	MMR35WD930
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696738733
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696738740

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51 mm	46 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

