



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid (nom.)	40000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	6.5-35W

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 °
Lysstrøm (nom.)	430 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	430 lm
Lysintensitet (nom.)	5000 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lyskjeglevinkel (nominell)	10 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	66,15 lm/W

Fargesamsvar	<3
Fargegjengivelse (nom)	97
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	430 lm

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
lyskildestrom (nom.)	800 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869673873300

Produktnavn for bestilling	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D
EAN/UPC – produkt	8718696738733
Bestillingskode	73873300
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001341802
Nettvekt (stykk)	0,034 kg



Målskisse



MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51 mm	46 mm

Fotometriske data




MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 3000K GU5.3 D

LEDSpots MR16 7W 930 460lm 10D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriske data




LEDspots MR16 7W 3000K

Levetid



LEDspots MR16 7W



LEDspots MR16 7W

