



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid (nom.)	40000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	6.5-35W

Teknisk belysning	
Fargekode	940 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 °
Lysstrøm (nom.)	440 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	440 lm
Lysintensitet (nom.)	5000 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	10 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67,69 lm/W

Fargesamsvar	<3
Fargegjengivelse (nom)	97
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	440 lm

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
lyskildestrom (nom.)	800 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spenning (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869673875700

Produktnavn for bestilling	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D
EAN/UPC – produkt	8718696738757
Bestillingskode	73875700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001341902
Nettvekt (stykk)	0,034 kg


Målskisse




MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 4000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	51 mm	46 mm

Fotometriske data




MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 4000K GU5.3 D



LEDSpots MR16 7W 940 460lm 10D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriske data



LEDspots MR16 7W 4000K

Levetid



LEDspots MR16 7W



LEDspots MR16 7W

