



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D

MASTER LEDspot MV ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän ilmapiirin hotelleihin, kotiin ja ravintoloihin laadukkaalla valaistuksella, jossa on räätälöity valospektri, korkea CRI-arvo ja voimakas himmennystoiminto. Tuloksena saadaan upea valaistuskokemus. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii myös lähes mihin tahansa sisustukseen selkeän ja siistiin ulkonäkönsä ansiosta. Voit lisäksi hyötyä koko ExpertColor-perheestä, joka sisältää myös LEDspot LV- ja LEDspot Par-lamput.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	40000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	6.5-35W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	927
Keilakulma (nim.)	24 °
Valovirta (nim.)	420 lm
Valovoima (nim.)	2200 cd
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	64,62 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3


Värintoistoindeksi (nim.)	97
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	420 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lampun virta (nim.)	800 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	90 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869673877100

Tilaustuotteen nimi	MASTER LED ExpertColor LED
	ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D
EAN/UPC – tuote	8718696738771
Tilauskoodi	73877100
Sähkönumero	4720267
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001342002
Nettopaino (kappale)	0,034 kg


Mittapiirros




MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	51 mm	46 mm

Valonjakotiedot




PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D



MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Valonjakotiedot




LEDSpots MR16 7W 927 430lm 25D

Käyttöikä



LEDSpots MR16 7W



LEDSpots MR16 7W

