



# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un ambiente cálido y confortable para establecimientos de hostelería, hogares y restaurantes. Este ambiente se crea con iluminación superior con un espectro personalizado, alto ICR y función de regulación profunda. ¿El resultado? Una hermosa experiencia de iluminación. Además, el diseño innovador de la lente, sin embellecedor, se adapta a casi cualquier decoración interior con su aspecto limpio y elegante. También permite aprovechar al máximo la familia ExpertColor completa, que incluye, además, lámparas LEDspot MV y LEDspot Par.

### Datos del producto

| Información general      |                |
|--------------------------|----------------|
| Base de casquillo        | GU5.3 [ GU5.3] |
| Vida útil nominal (nom.) | 40000 h        |
| Ciclo de conmutación     | 50000X         |
| Tipo técnico             | 6.5-35W        |

| Datos técnicos de la luz                     |                      |
|--|----------------------|
| Código de color                              | 930 [ CCT de 3000 K] |
| Ángulo de haz (nom.)                         | 36 °                 |
| Flujo lumínico (nom.)                        | 440 lm               |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.)              | 440 lm               |
| Intensidad luminosa (nom.)                   | 1400 cd              |
| Designación de color                         | Blanco (WH)          |
| Ángulo de haz nominal                        | 36 °                 |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 3000 K               |

|  |            |
|--|------------|
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)           | 67,69 lm/W |
| Consistencia del color                       | <3         |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 97         |
| Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)      | 70 %       |
| Luminous Flux in 90° Cone (Rated)            | 440 lm     |

| Operativos y eléctricos                                |        |
|--|--------|
| Power (Rated) (Nom)                                    | 6.5 W  |
| Corriente de lámpara (nom.)                            | 800 mA |
| Equivalente de potencia                                | 35 W   |
| Hora de inicio (nom.)                                  | 0,5 s  |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.) | 0.5 s  |
| Factor de potencia (nom.)                              | 0.7    |


# MASTER LEDspot ExpertColor LV

|   |                    |
|---|--------------------|
| Voltaje (nom.)                          | ac electronic 12 V |
| <b>Temperatura</b>                      |                    |
| Temperatura máxima (nom.)               | 90 °C              |
| <b>Controles y regulación</b>           |                    |
| Regulable                               | Si                 |
| <b>Aprobación y aplicación</b>          |                    |
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+                 |
| Apto para la iluminación de acento      | Sí                 |
| Consumo energético kWh/1000 h           | 8 kWh              |

## Datos de producto

|  |   |
|--|---|
| Código de producto completo            | 871869673885600   |
| Nombre de producto del pedido          | MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D |
| EAN/UPC - Producto                     | 8718696738856   |
| Código de pedido                       | 73885600  |
| Cantidad por paquete                   | 1   |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 10  |
| N.º de material (12NC)                 | 929001342402  |
| Peso neto (pieza)                      | 0,030 kg  |


## Plano de dimensiones




MR16 12V 6.5-42W 450lm 35D 3000K GU5.3 D

| Product   | D     | C     |
|---|-------|-------|
| MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D | 51 mm | 46 mm |

## Datos fotométricos




MR16 12V 6.5-42W 450lm 35D 3000K GU5.3 D



LEDSpots MR16 7W 930 460lm 35D


# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## Datos fotométricos




LEDspots MR16 7W 3000K

## Vida útil



LEDspots MR16 7W



LEDspots MR16 7W

