



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	E27 [ E27]
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Type technique	9.5-75W

#### Photométries et Colorimétries

Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	760 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	760 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3500 cd
Couleur	Blanc (WH)
Angle du faisceau nominale	25 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,26 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	760 lm

#### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	9.5 W

Courant lampe (nom.)	48 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.85
Tension (nom.)	220-240 V

#### Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

#### Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh


#### Données logistiques

Code de produit complet	871869671390700
Désignation Produit	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
Code barre produit (EAN)	8718696713907
Code de commande	71390700
Local Code	DSCL75WD830
Unité d'emballage	1

# MASTER LEDspot PAR

Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001342902
Poids net (pièce)	0,230 kg


## Schéma dimensionnel




PAR30s 220-240V 9-75W 800lm 3000K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


## Données photométriques



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D




MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D

# MASTER LEDspot PAR

## Durée de vie



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

