



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Technisch type	9.5-75W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	25 °
Lichtstroom (nom.)	760 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	760 lm
Lichtsterkte (nom.)	3500 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Opgegeven bundelbreedte	25 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	85,26 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	760 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Power (Rated) (Nom)	9.5 W
Lampstroom (nom.)	48 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.85
Spanning (nom.)	220-240 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	10 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871869671390700
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
EAN/UPC - Product	8718696713907
Bestelcode	71390700

MASTER LEDspot PAR

Local Code	DSCL75WD830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001342902

Netto gewicht (per stuk)	0,230 kg
--------------------------	----------


Maatschets



PAR30s 220-240V 9-75W 800lm 3000K E27 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometrische gegevens




Product Information E1 Photometry E1 Page 17

MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D





MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

