



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.

Catalog de date


Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Consistență culori	<6
Durată de viață nominală	25.000 ore	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Ciclu de comutare	25.000	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Flux luminos în con de 90° (nominal)	760 lm
În conformitate cu RoHS	Da		
Date tehnice lumină			
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]	Frecvență linie	50 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	25 °	Frecvență de intrare	50 Hz
Flux luminos	760 lm	Consum de curent	9,5 W
Intensitate luminoasă (nom.)	3.500 cd	Curent lampă (nom.)	48 mA
Denumirea culorii	Alb (WH)	Echivalent putere	75 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Randament luminos (nominal) (nom.)	85,26 lm/W	Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s

MASTER LEDspot PAR

Factor de putere (fracție)	0.85
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR30S [PAR 3,75 inch/95 mm, scurt]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	10 kWh
EyeComfort	Da



Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
Numele complet al produsului	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
Full EOC	871869671390700
Cod de comandă	71390700
Număr material (12NC)	929001342902
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696713907
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696713914

Cote



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Date fotometrice




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

