



# MASTER LEDspot PAR

## LEDspot 90W PAR30S 830 100-277V 25D ND

Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	25.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso	950 lm
Intensidad lumínica (nominal)	3.300 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	105,56 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	9 W
Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nominal)	100-277 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR30S [PAR 3.75 in/95 mm corto]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh


# MASTER LEDspot PAR

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDspot 90W PAR30S 830 100-277V 25D ND
Nombre del producto completo	LEDspot 90W PAR30S 830 100-277V 25D ND
Full EOC	871869671328000
Código del pedido	929001343912

N.º de material (12NC)	929001343912
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696713280
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696713297

## Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot 90W PAR30S 830 100-277V 25D ND	93 mm	91 mm

