



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie		Ingangsfrequentie		- Hz
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]	Energieverbruik	3 W	
Nominale levensduur	15.000 hr	Lampstroom (nom.)	385 mA	
Schakelcyclus	50.000	Overeenkomstig vermogen	20 W	
Lamptype	LED	Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Gegevens lichttechniek		Arbeidsfactor	0,6	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Spanning (nom.)	12 V	
Bundelhoek (nom.)	36 graden	Operationele temperatuur		
Lichtstroom	230 lm	T-behuizing maximaal (nom.)	68 °C	
Lichtsterkte (nom.)	600 cd	Dimbaarheid en regelsystemen		
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Dimbaar	Nee	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Eigenschappen behuizing en afmetingen		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,00 lm/W	Lampvorm	MR16 [50 mm]	
Kleurconsistentie	<6	Keurmerken en classificaties		
Kleurweergave-index (CRI)	80	Geschikt voor accentverlichting	Ja	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh	
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm			
Bedrijfs- en elektrische gegevens				
Ingangsfrequentie	- Hz			

CorePro LEDspot LV

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D
Volledige productnaam	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D
Full EOC	871869671061600
Bestelcode	71061600
Materiaalnr. (12NC)	929001344002



Lokale code	CSMR20W82736D1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696710616
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696710623

Maatschets




Product	D	C
CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D


Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

CorePro LEDspot LV

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

