



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med MR16 GU5.3-sockel. CorePro LEDspots ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	230 lm
Ljusstyrka (nom)	600 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	230 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz

Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	3 W
Lampström (nom)	385 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	12 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	68 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]


Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh

CorePro LEDspot LV

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D
Fullständigt produktnamn	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D
Full EOC	871869671061600
Beskrivning av lokal kod	8295139



Beställningsnummer	71061600
Materialnummer (12NC)	929001344002
Lokal kod	8295139
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696710616
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696710623

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

