



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.


Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa		- Hz
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]	Zużycie energii		5 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)		575 mA
Cykl Przełączania	50 000	Równoważna moc w watach		35 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła		0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)		0,6
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Napięcie (Nom)		12 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura		
Strumień Świetlny	390 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		82 °C
Światłość (Nom)	650 cd	Układy sterowania i ściemnianie		
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania		Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Mechanika i korpus		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78,00 lm/W	Kształt bańki		MR16 [2 cale/50 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Odpowiednie do oświetlania akcentującego		Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h		6 kWh
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	390 lm			
Eksploatacja i połączenie elektryczne				
Częstotliwość linii	- Hz			


CorePro LEDspot LV

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D
Full EOC	871869671065400


Rysunki techniczne



Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Kod zamówienia	71065400
Materiał Nr (12NC)	929001344502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696710654
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696710661



Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51 mm	46 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

