



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	621 lm
Światłość (Nom)	1 100 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77,63 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	621 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	8 W

Lamp Current (Nom)	660 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Napięcie (Nom)	12 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh

CorePro LEDspot LV

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D
Full EOC	871869671067800
Kod zamówienia	71067800



Materiał Nr (12NC)	929001344902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696710678
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696710685

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D	51 mm	50 mm

Dane fotometryczne



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D

