



CorePro LEDspot 12V

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo MR16 GU5.3 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Corriente de lámpara (nom.)		660 mA
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]	Equivalente de potencia		50 W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Hora de inicio (nom.)		0,5 s
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz		0,5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)		0.85
Conforme con EU RoHS	Si	Voltaje (nom.)		12 V
Datos técnicos de la luz		Temperatura		
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Temperatura máxima (nom.)		90 °C
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Controles y regulación		
Flujo luminoso	621 lm	Regulable		No
Intensidad luminosa (nom.)	1.100 cd	Mecánicos y de carcasa		
Designación de color	Blanco (WH)	Forma de la bombilla		MR16 [2 pulgadas/50 mm]
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Aprobación y aplicación		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77,63 lm/W	Apto para la iluminación de acento		Sí
Consistencia del color	<6	Consumo energético kWh/1000 h		9 kWh
Índice de reproducción cromática (IRC)	80			
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %			
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	621 lm			
Operativos y eléctricos				
Consumo de energía	8 W			

CorePro LEDspot 12V

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Nombre completo del producto	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D
Full EOC	871869671069200
Código de pedido	71069200



Código 12NC	929001345002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696710692
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696710708

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D	51 mm	50 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D


Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

CorePro LEDspot 12V

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D

