



Lampes CorePro LEDspot GU5,3

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	630 lm
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale	15'000 h	Consommation électrique	8 W
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Courant lampe (nom.)	660 mA
Type de lampe	LED	Puissance équivalente	50 W
Conforme à RoHS	Oui	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Données techniques de l'éclairage		Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Facteur de puissance (fraction)	0.85
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Tension (nom.)	12 V
Flux lumineux	630 lm	Température	
Intensité lumineuse (nom.)	1'100 cd	Température maximale du produit (nom.)	90 °C
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Commandes et gradation	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Efficacité lumineuse (nominale)	78.75 lm/W		
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D



Nom de produit complet	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Code EOC	871869671089000
Code de commande	71089000
Code 12NC	929001345102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696710890
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696710906

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D	51 mm	50 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D


Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

