



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

Avec leur conception classique aux accents historiques, les lampes flammes et lustres LED dépolies classiques produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en permettant une économie de près de 90 % en coûts énergétiques. Les formes répandues des lampes flammes et lustres LED dépolies classiques s'adaptent parfaitement aux luminaires existants.

Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	E14 [E14]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale	15'000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	20'000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	2.2 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	21 mA
Conforme à RoHS	Oui	Puissance équivalente	25 W
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Flux lumineux	250 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	113.00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	36 °C
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387383
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR
Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR
Code EOC	871869670641100
Code de commande	70641100
Code 12NC	929001345402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696706411
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696706428

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR




General Uniform Lighting

General uniform lighting – CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

