



# Velas y Esféricas LED clásicas mate

## Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela clásica mate ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 %. Las formas familiares de las LEDvela Clásica mate son perfectas para sus luminarias actuales.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E14 [ E14]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	20000X
Tipo técnico	4.3-40W
	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [ CCT de 2700 K]
Flujo lumínico (nom.)	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	109,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W

Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Forma de la bombilla	P45 [ P 45mm]


Aprobación y aplicación	
Energy Efficiency Class	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh

## Velas y Esféricas LED clásicas mate

	387384
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871869670643500
Nombre de producto del pedido	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR
EAN/UPC - Producto	8718696706435

Código de pedido	70643500
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001345502
Peso neto (pieza) SAP	0,014 kg


### Plano de dimensiones




Candle P45 230V 4-40W 250lm 2700K E14ND

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm


### Datos fotométricos



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K




LEDbulb 40W E14 827 FR P45




LEDbulb 40W E14 827 FR B35

## Velas y Esféricas LED clásicas mate

### Vida útil



LEDbulb 40W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

