



Velas y Esféricas LED clásicas mate



Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela clásica mate ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 %. Las formas familiares de las LEDvela Clásica mate son perfectas para sus luminarias actuales.

Datos del producto


Información general		Consumo de energía	
Base del casquillo	E27 [E27]	Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Equivalente de potencia	25 W
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Referencia de medición de flujo	Sphere	Factor de potencia (fracción)	0.4
Conforme con EU RoHS	Sí	Voltaje (nom.)	220-240 V
Datos técnicos de la luz		Temperatura	
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Temperatura máxima (nom.)	36 °C
Flujo luminoso	250 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Mecánicos y de carcasa	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W	Acabado de la bombilla	Mate
Consistencia del color	<6	Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Aprobación y aplicación	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Clase de eficiencia energética	E
Operativos y eléctricos			
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

Velas y Esféricas LED clásicas mate

Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387385
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
Nombre completo del producto	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
Full EOC	871869670645900



Código de pedido	70645900
Código 12NC	929001345602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696706459
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696706466

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR


General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Velas y Esféricas LED clásicas mate

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

