



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20'000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	109.00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4.3 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387386
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR
Gesamt-Produktcode	871869670647300
Bestellcode	70647300
Material-Nr. (12NC)	929001345702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696706473
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696706480



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

