



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

Avec leur conception classique aux accents historiques, les lampes flammes et lustres LED dépolies classiques produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en permettant une économie de près de 90 % en coûts énergétiques. Les formes répandues des lampes flammes et lustres LED dépolies classiques s'adaptent parfaitement aux luminaires existants.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4.3 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387386
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR


Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR
Code EOC	871869670647300
Code de commande	70647300
Code 12NC	929001345702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696706473
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696706480

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

