



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt



## Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen       |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Sockel                         | E14 [E14]        |
| Nennlebensdauer                | 15'000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus                   | 20'000           |
| Beleuchtungstechnologie        | LED              |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere           |
| EU RoHS-konform                | Ja               |


| Lichttechnische Daten           |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Farbcode                        | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstrom                      | 250 lm             |
| Lichtfarbe                      | Warmweiß (WW)      |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K             |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 113.00 lm/W        |
| Farbkonsistenz                  | <6                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 80                 |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %         |
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                       |              |
| Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz  |
| Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Energieverbrauch                                  | 2.2 W        |
| Lampenstrom (Nom)                                 | 21 mA        |
| Äquivalente Leistung                              | 25 W         |
| Startzeit (Nom)                                   | 0.5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 0.5 s        |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                       | 0.4          |
| Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |
| <b>Temperatur</b>                                 |              |
| Gehäusetemperatur (Nom)                           | 36 °C        |
| <b>Lichtregelung und Dimmen</b>                   |              |
| Dimmbar                                           | Nein         |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>                       |              |
| Kolbenausführung                                  | Matt         |

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Kolbenform                       | BA35                                     |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                          |
| Energieeffizienzklasse           | E                                        |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.  | 3 kWh                                    |
| EPREL Registrierungsnummer       | 387387                                   |
| EyeComfort                       | Ja                                       |
| <b>Produktdaten</b>              |                                          |
| Bestell-Produktname              | CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR     |
| Gesamtbezeichnung des Produkts   | Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR |
| Gesamt-Produktcode               | 871869670649700                          |
| Bestellcode                      | 70649700                                 |
| Material-Nr. (12NC)              | 929001345802                             |
| Anzahl pro Verpackung            | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste          | 8718696706497                            |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton  | 10                                       |
| EAN Umverpackung                 | 8718696706503                            |


Abmessungsskizzen




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR | 35 mm | 123 mm |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

