



Klasyczne matowe świece i bańki LED

Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Klasyczne matowe świece i bańki LED zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii. Charakterystyczne kształty klasycznych, matowych świec i baniek LED stanowią idealne uzupełnienie każdej oprawy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	113,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,2 W
Lamp Current (Nom)	21 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	36 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	BA35

Klasyczne matowe świece i bańki LED

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	387387
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR
Pełna nazwa produktu	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR



Full EOC	871869670649700
Kod zamówienia	70649700
Materiał Nr (12NC)	929001345802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696706497
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696706503

Rysunki techniczne



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35 mm	123 mm

Dane fotometryczne




CELUX Photonics 4.1 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR


Klasyczne matowe świece i bańki LED

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

