



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	5200 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	5200 lm
Nominal spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	750 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	550 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Spænding (nom.)	65-75 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Produktlængde 1500 mm


Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A++
 Energibesparende produkt Yes
 Godkendelser RoHS compliance TUV CE mærkning
 KEMA Keur certificate
 Energiforbrug kWh/1000 t. 42 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869670599500
 Ordreproduktnavn MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
 EAN/UPC – produkt 8718696705995
 Ordrekode 70599500
 Tæller – antal pr. pakke 1
 Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 10
 SAP-materiale 929001346102
 Nettovægt (stykke) 0,170 kg



Målskitse



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Fotometriske data







LEDtube 1500mm 36W G5 830 5200lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data



Levetid




LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

