



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Philips MASTER LED -valoputki on saman kokoinen kuin perinteinen loisteputki. Nämä T5-putket ovat erittäin tehokkaita, ja ne on suunniteltu kestämaan jokapäiväisiä olosuhteita. Alhainen energiankulutus ja erittäin pitkä käyttöikä tuovat ennennäkemätöntä säästöä ja varmistavat soveltuvuuden kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	5 600 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	155 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	40000-75000 Hz
Syöttötaajuus	40000-75000 Hz
Virrankulutus	36 W
Lampun virta (suurin)	750 mA
Lampun virta (min.)	550 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	65-75 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	1 500 mm

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen TUV CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	36 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	415182

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
---------------------	-------------------------------------



Koko tuotenimi	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Full EOC	871869670603900
Paikallisen koodin kuvaus	4721582
Tilauskoodi	70603900
Tuotekoodi (12NC)	929001346202
Paikallinen koodi	4721582
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696706039
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696706046

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

