



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 совмещает светодиодный источник света с традиционной конструкцией люминесцентной лампы T5. Благодаря уникальному дизайну ее совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 — это идеальное решение для заказчиков, которые требовательны к свету и хотят получить долговечное решение. Максимальное энергосбережение и долгий срок службы обеспечивают привлекательный период окупаемости и снижение совокупной стоимости владения.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [ G5]
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	5600 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	5600 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Ток лампы (макс.)	750 mA
Ток лампы (мин.)	550 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Напряжение (ном.)	65-75 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1500 mm
----------------	---------

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A++
---------------------------------	-----

Энергосберегающий продукт	Yes
---------------------------	-----

Знаки утверждения	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
-------------------	---

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh
----------------------------------	--------

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869670603900
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
------------------------------	--

EAN/UPC — продукт	8718696706039
-------------------	---------------

Код заказа	929001346202
------------	--------------


Нумератор — количество на упаковку	1
------------------------------------	---

Нумератор — упаковок на внешний короб	10
---------------------------------------	----

Материал № (12NC)	929001346202
-------------------	--------------

Вес нетто (шт.)	0,170 kg
-----------------	----------



## Чертеж размеров



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

## Фотометрические данные



LEDtube 1500mm 36W G5 840 5600lm


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Фотометрические данные





LEDtube 1200mm 26W G5

## Срок службы





LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Срок службы



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

