



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information		Power (Rated) (Nom)	
Socket	G5 [G5]		36 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Lampström (max)	750 mA
Nominell livslängd (nom)	50000 h	Lampström (min)	550 mA
Driftcykel	50000X	Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
		Effektfaktor (nom)	0,9
		Spänning (nom)	65-75 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	T-ambient (max)	45 °C
Spridningsvinkel (nom)	160 °	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (nom)	5600 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	T-förvaring (min)	-40 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	T-Case max. (nom)	45 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	155,00 lm/W		
Färgbeständighet	<6	Styrenheter och dimring	
Färgåtergivningindex (nom)	83	Dimbara	Nej
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		
Drift och elektricitet			
Ingångsfrekvens	40000-75000 Hz		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Plast
Produktlängd	1500 mm

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869670603900
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696706039
Beställningsnummer	70603900
Lokal kod	8292785
Räknare – Antal per förpackning	1
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001346202
Nettovikt (stycke)	0,170 kg



Måttskiss



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Fotometriska data



LEDtube 1500mm 36W G5 840 5600lm

LEDtube 1500mm 36W G5 840 5600lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriska data




LEDtube 1200mm 26W G5


Livslängd



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

