

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
B50L70	50000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	5600 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	5600 lm
Nominal Işın Açısı	160 °
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lamba Akımı (Maks)	750 mA
Lamba Akımı (Min)	550 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Voltaj (Nom)	65-75 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza


Ürün Uzunluğu	1500 mm
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	42 kWh

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869670603900
---------------	-----------------

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC - Ürün	8718696706039
Sipariş kodu	70603900
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001346202
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,170 kg



Boyutlu çizim



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Fotometrik bilgi







LEDtube 1500mm 36W G5 840 5600lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrik bilgi



Kullanım Ömrü




LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kullanım Ömrü



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

