

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [ G5]
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
B50L70	50000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [ CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	5600 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	5600 lm
Nominal Işın Açısı	160 °
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lamba Akımı (Maks)	750 mA
Lamba Akımı (Min)	550 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Voltaj (Nom)	65-75 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Ürün Uzunluğu 1500 mm

## Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL) A++

Enerji Tasarruflu Ürün Yes

Onay İşaretleri RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate


Enerji Tüketimi kWh/1000 sa 42 kWh

## Ürün Verileri

Tam ürün kodu 871869670605300

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC - Ürün	8718696706053
Sipariş kodu	70605300
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001346302
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,170 kg



## Boyutlu çizim



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


## Fotometrik bilgi







LEDtube 1500mm 36W G5 865 5600lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometrik bilgi



## Kullanım Ömrü




LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Kullanım Ömrü



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

