



MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D

Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum, welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohem Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Elektrische Kenndaten | |
|---------------------------|---------------|--|--------------|
| Socket | GU10 [GU10] | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Nennlebensdauer (Nom) | 40000 h | Nennlichtausbeute (Nom) | 67,95 lm/W |
| Schaltzyklus | 50000X | Farbkonsistenz | <3 |
| Technischer Typ | 3.9-35W | Farbwiedergabeindex (Nom.) | 97 |
| | | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 % |
| | | Lichtstrom im 90° Winkel | 265 lm |
| Lichttechnische Daten | | | |
| Farbcode | 927 | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 36 ° | Power (Rated) (Nom) | 3.9 W |
| Lichtstrom (Nom) | 265 lm | Lampenstrom (Nom) | 22 mA |
| Nennlichtstrom (Nom) | 265 lm | Äquivalente Leistung | 35 W |
| Lichtstärke (Nom) | 540 cd | Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | | |
| Nenn-Abstrahlungswinkel | 36 ° | | |

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | 0.5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0.8 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

| | |
|----------------------------|-------|
| Temperaturkenndaten | |
| Gehäusetemperatur (max) | 80 °C |

| | |
|---------------|----|
| Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |


| | |
|--|-------|
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A+ |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | ja |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh |

| | |
|---------------------------|---|
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871869670755500 |
| Bestell-Produktname | MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D |
| EAN/UPC - Produkt | 8718696707555 |
| Bestellcode | 70755500 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 10 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001346702 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,038 kg |

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




GU10 230V4W-35W 235lm 40D 2700K GU10 Dim

| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D | 50 mm | 54 mm |

Photometrische Daten




MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 927 36D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 927 36D

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

Photometrische Daten




MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 927 36D

Lebensdauer



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

