



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en atmosfär med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för ljusreglering. Resultatet? En vacker belysningsupplevelse. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot LV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
RoHS-märkning	ROHS märke
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	3.9-35W
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT av 3 000K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	280 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	280 lm
Ljusstyrka (nom)	560 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Nom. spridningsvinkel	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K


Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	71,00 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex (nom)	97
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	280 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.9 W
Lampström (nom)	22 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0.8
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670757900

Beställningsproduktnamn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
EAN/UPC – Produkt	8718696707579
Beställningsnummer	70757900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001346802
Nettovikt (stycke)	0,038 kg


Måttskiss




GU10 230V4W-35W 245lm 40D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometriska data




MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 930 36D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 930 36D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometriska data



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 930 36D

Livslängd



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

