



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

Το MASTER LEDspot ExpertColor δημιουργεί μια ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα για χώρους φιλοξενίας, σπίτια και εστιατόρια. Προσφέρουν φωτισμό ανώτερης ποιότητας που έχει προσαρμοσμένο φάσμα, υψηλό CRI και δυνατότητα ρύθμισης έντασης έως πολύ χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, η καινοτόμος σχεδίαση του φακού χωρίς διακοσμητικά στοιχεία θα ταιριάζει σε όλες σχεδόν τις εσωτερικές διακοσμήσεις, με τη λιτή και κομψή εμφάνισή του. Επιπλέον, με το MASTER LEDspot ExpertColor μπορείτε να επωφεληθείτε από την πλήρη οικογένεια ExpertColor, που περιλαμβάνει επίσης λαμπτήρες LEDspot MR16, LEDspot AR111 και LEDspot PAR. Το MASTER LEDspot ExpertColor προσφέρει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα και τη διάρκεια ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων να αποσβέσουν την επένδυσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	GU10	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Ονομαστική διάρκεια ζωής	40.000 h	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	73,64 lm/W
Κύκλος λειτουργίας	50.000	Συνάφεια χρωμάτων	<3
Lighting Technology	LED	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	97
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	375 lm
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	24 μοίρα(ες)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Φωτεινή ροή	405 lm	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση φωτός (ονομ.)	1.000 cd	Κατανάλωση ενέργειας	5,5 W
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	30 mA

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Αντίστοιχη ισχύς	50 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.8
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Σχήμα λαμπτήρα	PAR16
----------------	-------


Έγκριση και Εφαρμογή

Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Ναι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh

Στοιχεία προϊόντος



Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D
Full EOC	871869675588400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MLD5.5GUE93024I
Κωδικός παραγωγέας	75588400
Αρ. υλικού (12NC)	929001347108
Τοπικός κωδικός	MLD5.5GUE93024I
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696755884
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696755891

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	50 mm	54 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

