



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

MASTER LEDspot ExpertColor tạo ra một bầu không khí ấm áp và thoải mái cho các không gian trong khách sạn, gia đình và nhà hàng. Chúng cung cấp ánh sáng vượt trội với quang phổ tùy chỉnh, CRI cao và tính năng làm mờ sâu. Hơn nữa, thiết kế thấu kính đổi mới, không viền cũng sẽ phù hợp với hầu hết mọi kiểu trang trí nội thất nhờ vẻ ngoài gọn gàng. Ngoài ra, với MASTER LEDspot ExpertColor, bạn có thể tận dụng toàn bộ dòng ExpertColor, trong đó cũng bao gồm đèn LEDspot MR16, LEDspot AR111 và LEDspot PAR. MASTER LEDspot ExpertColor tiết kiệm nhiều năng lượng và giảm thiểu chi phí bảo trì mà không ảnh hưởng đến chất lượng ánh sáng và tuổi thọ. Điều này giúp chủ sở hữu nhà và doanh nghiệp đạt được lợi tức đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10 [GU10]
Tuổi thọ danh định	40.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	930 [CCT of 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	24 °
Quang thông	405 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1.000 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	73,64 lm/W


Độ đồng nhất màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (CRI)	97
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	375 lm

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	5,5 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	30 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,8


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	PAR16 [PAR 2 inch / 50mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	6 kWh

Bản vẽ kích thước




Dữ liệu phân bố ánh sáng



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D
Mã sản phẩm đầy đủ	871869675588400
Mã đơn hàng	929001347108
Số vật liệu (12NC)	929001347108
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696755884
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696755891


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	50 mm	54 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D

