



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D

Лампы MASTER LEDspot MV ExpertColor помогают создать теплую и комфортную атмосферу в гостиницах, жилых помещениях и ресторанах благодаря превосходному качеству освещения, которого удастся добиться за счет специально настроенного цветового спектра, высокого значения CRI и функции глубокой и плавной регулировки яркости света. Кроме того, инновационная конструкция линз с возможностью встраивания способна украсить практически любой интерьер за счет своего изящного и лаконичного внешнего вида. В дополнение к этому вы можете воспользоваться преимуществами всего семейства ламп ExpertColor, в состав которого также входят лампы LEDspot LV и LEDspot Par.

Данные о продукции

Общая информация		Обозначение цвета	
Цоколь	GU10 [GU10]	Обозначение цвета	Cool White (CW)
Знак RoHS	RoHS mark	Номинальный угол распределения света	25 °
Номинальный срок службы (ном.)	40000 h	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Цикл переключения	50000X	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	72,00 lm/W
Технический тип	5.5-50W	Постоянство цвета	<3
Технические характеристики освещения		Коэффициент цветопередачи (ном.)	97
Код цвета	940 [Цветовая температура 4000K]	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Угол пучка света (ном.)	25 °	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	400 lm
Светоотдача (ном.)	400 lm	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	400 lm	Входная частота	50-60 Hz
Сила света (ном.)	1050 cd	Power (Rated) (Nom)	5.5 W
		Ток лампы (ном.)	30 mA

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.8
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	80 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Подходит для акцентного освещения	Yes

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
----------------------------------	-------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869670765400
Название продукта для заказа	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D
EAN/UPC — продукт	8718696707654
Код заказа	929001347202
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001347202
Вес нетто (шт.)	0.038 kg



Чертеж размеров



GU10 230V5.5W-50W360lm25D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50 mm	54 mm

Фотометрические данные




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 940 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 940 25D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Фотометрические данные




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 940 25D

Срок службы



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

