



MASTER LEDspot ExpertColor MV



MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

MASTER LEDspot ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän tunnelman hotelleihin, koteihin ja ravintoloihin laadukkaalla valaistuksella, jossa on räätälöity valospektri, korkea CRI-arvo ja voimakas himmennystoiminto. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii lähes mihin tahansa sisustukseen selkeän ja siistin ulkonäkönsä ansiosta. MASTER LEDspot ExpertColorin avulla voit lisäksi hyötyä koko ExpertColor-tuoteperheestä, joka sisältää myös LEDspot MR16-, LEDspot AR111- ja LEDspot PAR -lamppuja. MASTER LEDspot ExpertColor -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia tinkimättä valon laadusta ja käyttiästä, joten asuinrakennusten ja yritysten omistajat voivat saada sijoitukselleen tuottoa lyhyessä ajassa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	375 lm
Valovoima (nim.)	800 cd
Värimerkki	Valkoinen (WH)

Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	68 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3
Värintoistoindeksi (CRI)	97
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	375 lm
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	5,5 W
Lampun virta (nim.)	30 mA

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm]
-------------------	------------------------------

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	391834
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Koko tuotenimi	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Full EOC	871869670769200
Paikallisen koodin kuvaus	4720957
Tilauskoodi	70769200
Tuotekoodi (12NC)	929001347402
Paikallinen koodi	4720957
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696707692
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696707708

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

