



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Lämpimän halogeenilampun valon kaltaisen korostevalokeilan tuottava MASTER VALUE soveltuu täydellisesti kohdevalaistukseen. Sen värintöistöindeksi on korkea, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Nämä MV GU10 LED -kohdelamput näyttävät ja tuntuvat tutuilta lasisilta kohdelampuilta, mutta niiden klassista kauneutta täydennetään LED-tekniikan tehokkaalla suorituskyvyllä. Himmennystoiminto saa aikaan halutun tunnelman, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Lisäksi MASTER VALUE säästää energiaa enemmän kuin tavalliset LED-kohdelamput.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää tilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi turvavalaisutukseen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	927
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	260 lm
Valovoima (nim.)	500 cd


Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	78,38 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintöistöindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	260 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	3,7 W

MASTER LEDspot MV

Lampun virta (nim.)	20 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,8
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä



Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Koko tuotenimi	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Full EOC	871869670773900
Paikallisen koodin kuvaus	4720959
Tilauskoodi	70773900
Tuotekoodi (12NC)	929001348202
Paikallinen koodi	4720959
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696707739
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696707746

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D


MASTER LEDspot MV

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

