



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Données du produit

Informations générales			
Culot	GU10 [GU10]	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale	25.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	78,38 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	260 lm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	927	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	260 lm	Consommation électrique	3,7 W
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd	Courant lampe (nom.)	20 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	35 W


Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Code EOC	871869670773900
Code de commande	70773900
Code 12NC	929001348202
Code de commande local	VSGU35W92736D
Quantité par pack	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696707739
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696707746


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D


Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

