



# MASTER LEDspot MV

## MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU10 [ GU10]
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	3.7-35W
Teknisk belysning	
Fargekode	930 [ CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	270 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	270 lm
Lysintensitet (nom.)	500 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	81,08 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

# MASTER LEDspot MV

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

## Produktdata


Fullstendig produktkode	871869670775300
Produktnavn for bestilling	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

EAN/UPC – produkt	8718696707753
Bestillingskode	70775300
El-nummer	3711822
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001348302
Nettvekt (stykk)	0,038 kg

## Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom  $-20^{\circ}\text{C}$  og  $45^{\circ}\text{C}$
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)



## Målskisse



GU10 230V4W-35W 275lm 36D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriske data



MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

# MASTER LEDspot MV

## Fotometriske data



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

## Levetid



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

