

# PHILIPS

## Eco passport

### MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D MASTER LEDspot 230V



Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθείας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

#### Our Eco passport



#### Σήμα ενεργειακής

- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Yes
- Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A++
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 85,14 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3.7 W



#### Κυκλικότητα

- Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 25000 h



#### Συσκευασία

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



#### Ουσίες

- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: No



#### Βάρος και Υλικά

- Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,038 kg

#### Energy efficiency ranking / External awards

